

PDU avec ampèremètre 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C19 et raccordement par bornier

REF. 6 468 44



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.431 dm ³
Poids	670 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

PDU avec ampèremètre

- Permettent la mesure de la consommation pour une gestion optimisée de l'installation : équilibrer les circuits, visualiser la capacité disponible, éviter la surcharge et le risque de coupure
- Mesure de l'intensité du PDU complet
- Affichage digital orientable en cas d'installation verticale
- 6 prises C19
- Ampèremètre
- Raccordement par bornier

Caractéristiques Générales

Distribution d'énergie - PDU 19" 1 U LCS³

- Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19"
- Alimentation 230 V - 50/60 Hz
- Cuve aluminium hauteur 1 U
- Fixation rapide sans vis sur entraxe 19"
- Montage sur racks 19" Haute Densité uniquement avec visserie réf. 0 464 23
- Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale
- Guidage du cordon intégré
- Prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection
- Modules noirs (prises et fonctions)