

**Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 2 positions avec rappel 45° (0 à 12h)**

REF. 0 239 13

OSMOZ

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A manette - Noir - 2 positions avec rappel (0 à 12h) - 45°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| Nombre de positions de commutation | 2 | Avec bague frontale | Oui |
| Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier | Matériau de la bague frontale | Plastique |
| Adapté à l'éclairage | Non | Couleur de bague frontale | Chrome |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir | Classe de protection (IP), face avant | IP66 |
| Couleur de la calotte du voyant lumineux | Autre | Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
| Type de lentille | Rond | Température d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
| Diamètre de trou | 22.5 mm | Température de stockage | -40-70 °C |
| Fonction de commutation encliquetable | Non | Sans halogène | Oui |
| A rappel | Oui | EAN/Gencode | 3245060239138 |