

## Presse-étoupe plastique IP68 ISO40 RAL7001

REF. 0 980 07



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	1.408 dm <sup>3</sup>
Poids	281 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### P.E. gris RAL 7001

- Livrés avec joint de surface et écrou hexagonal montés

##### Filetage ISO

- Conformes à la norme EN 50262
- Agréés VDE
- ISO : 40
- Capacité de serrage Ø Mini : 22 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 32 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Presse-étoupe plastique IP 68

- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction