



## Art d'Arnould univers Epure détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - bronze

REF. 67360

ART D'ARNOULD

ARNOULD

248,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Détecteur 2 fils sans Neutre Art d'Arnould, sans dérogation
- Puissance acceptée par types de lampes :
  - LEDs : 3W à 100W
  - Fluocompactes : 3W à 100W
  - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
  - Halogènes 230V et incandescent : 3W à 300W
- Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille : 0,02W
- Univers Epure Bronze
- Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

### Les + utilisation

Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                        |  |                           |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| Modèle  | détecteur de mouvement |  |                           |
| Avec interface DALI                                       | Non                    |  |                           |
| Régulation de la lumière constante                        | Oui                    | Couleur                                    | autre                     |
| Commande CVC  | Non                    | Transparent                                | Non                       |
| Arrêt forcé   | Oui                    | Classe de protection (IP)                  | IP40                      |
| Percée pour animaux                                       | Non                    | Résistance aux chocs                       | IK04                      |
| Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière    | Non                    | Type de tension                            | AC                        |
| Réticulable   | Oui                    | Fréquence                                  | 47 - 63 Hz                |
| Hauteur de montage optimale                               | 1.2 m                  | Tension nominale                           | 230 V                     |
| Surveillance de cage d'escalier                           | Oui                    | Durée de marche min.                       | 5 s                       |
| Commutateur de pontage                                    | Oui                    | Durée de marche max.                       | 30 min                    |
| Largeur de portée max.                                    | 6 m                    | Angle de détection horizontal              | 180 °                     |
| Longueur de portée max.                                   | 8 m                    | Luminosité de déclenchement                | 5 - 1275 lx               |
| Champ de détection de diamètre au sol                     | 8 m                    | Puissance de coupure max.                  | 250 W                     |
| Adapté pour une transmission sans fil                     | Non                    | Température                                | -5 - 45 °C                |
| Commandable à distance                                    | Non                    | Courant de démarrage max.                  | 1.8 A                     |
| Avec télécommande   | Non                    | Courant de commande                        | 1.8 mA                    |
| Sensibilité de réponse ajustable                          | Non                    | Entrée de poste auxiliaire                 | Non                       |
| Luminosité de déclenchement ajustable                     | Oui                    | Fonction d'alarme                          | Non                       |
| Avec unité de signal                                      | Oui                    | Largeur                                    | 80 mm                     |
| Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement | Non                    | Hauteur                                    | 80 mm                     |
| Fonction de variation avec insert variateur               | Non                    | Profondeur                                 | 52 mm                     |
| Type de montage   | encastré               | Profondeur d'encastrement                  | 43 mm                     |
| Type de raccordement                                      | borne à vis            | Compatible avec Apple HomeKit              | Non                       |
| Matériau  | plastique              | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm                     |
| Qualité du matériau                                       | thermoplastique        | Compatible avec Google Assistant           | Non                       |
| Sans halogène   | Oui                    | Compatible avec Amazon Alexa               | Non                       |
| Traitement de surface                                     | non traité             | Possible support IFTTT                     | Non                       |
| Finition de la surface                                    | mat                    | Température d'utilisation /d'installation  | -5 - 45 °C                |
| Traitement antibactérien                                  | Non                    | Température de stockage                    | -20 - 70 °C               |
|   |                        | Capacité des bornes                        | 2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|   |                        | Interrupteur automatique                   | Oui                       |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.