



## Coffret distribution encastré XL<sup>3</sup>160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules

REF. 0 200 13

XL<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>160, coffret de distribution encastré prêt à l'emploi, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035

- Coffret de distribution encastré XL<sup>3</sup>160 tout modulaire 3 rangées 72 modules
- Livré complet avec :
  - boîte d'encastrement métal
  - châssis extractible avec rails montés
  - barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5mm<sup>2</sup> à 10mm<sup>2</sup>, 2 trous 35mm<sup>2</sup>
  - cadre d'habillage et plastrons isolants
- Dimensions :
  - façade hauteur : 695mm
  - façade largeur : 670mm
  - boîte hauteur : 640mm
  - boîte largeur : 617mm
- Profondeur d'encastrement : 100mm minimum
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C pour installation dans les ERP

### Les + installation

Peut recevoir les DPX<sup>3</sup>160

### Recommandations / restrictions d'usages

Porte plate à commander séparément




### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Encastré	Profondeur d'encastrement	140 mm
Nombre de rangées	3	Profondeur intérieure	93 mm
Largeur dans les unités de partition	24	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	Optionnel	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	Avec échancrure	Possibilité de montage en saillie	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	Acier	Couleur	Gris
Hauteur	600 mm	Numéro RAL	7035
Largeur	575 mm	Classe de protection (IP)	IP43
Profondeur	100 mm	Avec serrure	Non
		EAN/Gencode	3245060200138

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 95	Rail pour maintenance de coffrets XL <sup>3</sup> 160	63,59

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.