

**Bouton lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - rouge - 12V à 24V alternatif ou continu**

REF. 0 237 51

OSMOZ

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton lumineux à impulsion Osmoz complet
- Affleurant - IP69 - Rouge
- 12V~ à 24V~ et = - NO + NF (024001, 022976 et 022911)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

**Information sur la gamme**

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de postes de commande	1	Tension d'alimentation de la lampe	24 V
Type de bouton	plat	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Couleur du bouton	rouge	Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Type de lentille	rond	Finition du raccordement électrique	raccordement à vis
Diamètre de trou	22.5 mm	Avec bague frontale	Oui
Adapté à l'éclairage	Oui	Matériau de la bague frontale	plastique
Fonction de commutation encliquetable	Non	Couleur de bague frontale	chrome
A rappel	Oui	Classe de protection (IP)	IP66