



Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI Adressable

REF. 0 626 01

MOSAIC

LEGRAND

Système de contrôle SATI Adressable, écran de contrôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic
- Ecran tactile de 3,5pouces encastrable avec la boîte référence 089279 et une plaque Mosaic référence 078470
- Visualise l'état des BAES adressables surveillés par une ou plusieurs interfaces de BAES adressables référence 062600 - Alimentation avec référence 063442
- Connexion directe avec l'interface avec un câble RJ45 croisé ou sur réseau IP

Avantages

- Ne nécessite pas de PC pour superviser les BAES adressables

Les + installation

Complètement encastrable avec la boîte référence 089279 ou 089379

Les + utilisation

Visualisation de l'état d'une ou plusieurs installations de BAES adressables en permanence avec possibilité d'alerte en cas de dépassement d'un seuil de défaut

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	112 mm
Largeur	31.55 mm
Hauteur	117 mm
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
EAN/Gencode	3245060626013