

## Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX<sup>3</sup> horizontale 1P - longueur 13 modules

REF. 4 049 26

RÉPARTITION HX<sup>3</sup> /  
VX<sup>3</sup>

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### HX<sup>3</sup>, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX<sup>3</sup> et DX<sup>3</sup> Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :- un appareil "tête de groupe" monophasé avec sorties hautes- 1 cordon de repiquage référence 404927- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207- 1 borne de raccordement référence 404905
- Longueur 13 modules
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

#### Les + installation

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

#### Les + utilisation

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA
		Tension de fonctionnement nominale max. Ue	400 V
Nombre de phases	1	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Nombre de pôles	13	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Adapté au nombre d'appareils	13	Couleur	Autre
Dimension du pas	17.7 mm	Hauteur hors tout	220 mm
Section transversale	16 mm <sup>2</sup>	Nombres de rangées	1
Longueur	220 mm	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Largeur dans les unités de partition	13	Sans halogène	Oui
Courant permanent nominal Iu	63 A	Type de peigne fourni	Horizontal
Finition du raccordement électrique	Autre	EAN/Gencode	3245064049269
Isolé	Oui		