

## Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX<sup>3</sup> horizontale 1P - longueur 13 modules

REF. 4 049 26

RÉPARTITION HX<sup>3</sup> /  
VX<sup>3</sup>

LEGRAND



6,84 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### HX<sup>3</sup>, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX<sup>3</sup> et DX<sup>3</sup> Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
  - un appareil "tête de groupe" monophasé avec sorties hautes
  - 1 cordon de repiquage référence 404927
  - 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
  - 1 borne de raccordement référence 404905
- Longueur 13 modules
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

#### Les + installation

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

#### Les + utilisation

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA
Nombre de phases	1	Tension de fonctionnement nominale max. Ue	400 V
Nombre de pôles	13	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Adapté au nombre d'appareils	13	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Dimension du pas	17.7 mm	Couleur	autre
Section transversale	16 mm <sup>2</sup>	Hauteur hors tout	220 mm
Longueur	220 mm	Nombres de rangées	1
Largeur dans les unités de partition	13	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Courant permanent nominal Iu	63 A	Sans halogène	Oui
Finition du raccordement électrique	autre	Type de peigne fourni	Horizontal
Isolé	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.