

## Support Mosaic 8 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm

REF. 0 109 98

DLP

LEGRAND



22,83 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Mosaic, support de montage pour goulotte monobloc avec couvercle 85mm

- Support pour montage de mécanisme Mosaic 8 modules sur goulotte DLP monobloc
- Dimensions plaque :
  - largeur 90mm
  - longueur 255,6mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris

#### Les + installation

Support enclipsable et juxtaposable, livré avec une plaque de finition

#### Les + utilisation

Permet le montage des prises Mosaic 8 modules sur la goulotte monobloc avec couvercle de 85mm

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition de la surface</b>	brillant
<b>Nombre d'unités</b>	1	<b>Couleur</b>	blanc
<b>Sens de montage</b>	horizontal	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>Nombre d'unités, horizontales</b>	1	<b>Transparent</b>	Non
<b>Nombre d'unités, verticales</b>	1	<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non
<b>Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</b>	8	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40
<b>Montage encastré</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK07
<b>Adapté à une boîte de canal noyé</b>	Non	<b>Type de fixation</b>	autre
<b>Adapté à un canal d'allège</b>	Oui	<b>Largeur</b>	255.6 mm
<b>Adapté à une installation intégrée</b>	Non	<b>Hauteur</b>	90 mm
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non	<b>Profondeur</b>	9.9 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 60 °C
<b>Qualité du matériau</b>	autre	<b>Température de stockage</b>	-25 - 60 °C
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Essence du bois en latin</b>	Non applicable
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Certification du bois (liste)</b>	Non applicable
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Zone climatique de provenance de bois</b>	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.