

## Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec poignée de transport et interrupteur à voyant

REF. 0 505 52

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc multiprise IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

- Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
- 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A câbler
- Avec poignée de transport et interrupteur à voyant
- Avec éclips de protection
- Equipé de bouchons IP44

### Avantages

Produit résistant (IK06)

Avec poignée de transport et interrupteur à voyant

### Les + utilisation

Bonne résistance aux chocs pour un usage à l'extérieur ou dans le garage

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage extérieur et intensif

Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm<sup>2</sup> maximum (H 07 RNF)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	Rectangulaire	Numéro RAL (équivalent)	9017
Nombre de prises norme française (type E)	4	Transparent	Non
Avec dispositif on/off	Oui	Classe de protection (IP)	IP44
Interrupteur différentiel	Non	Résistance aux chocs	IK08
Filtre anti-parasite réseau	Non	Prise inclinée ou inclinable	Non
Protection contre les surtensions	Non	Angle de l'insert central vrillé	Autre
Courant nominal	16 A	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec couvercle	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Matériau	Plastique	Possible support IFTTT	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Largeur hors tout	115 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur hors tout	60 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur/longueur hors tout	410 mm
Traitement de surface	Non traité	Equipé de prise(s) USB	Non
Finition de la surface	Mat	Objet connecté	Non
Couleur	Noir	EAN/Gencode	3245060505523