

Variateur Céliane toutes lampes 2 fils sans neutre

REF. 0 670 83

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Variateur 2 fils sans Neutre Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
 - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
 - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
 - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3V~ à 400V~
 - Halogènes 230V : 3W à 400W
 - Tubes fluos avec ballast : 3V~ à 200V~
 - Incandescent : 3W à 400W
- Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- S'utilise :
 - en mode variation
 - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
 - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Les + installation

Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux référence 067031, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la commande et la variation de tous types de lampes (LEDS incluses)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Assemblage	Mécanisme seul	Résistance aux chocs	IK02
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Tension nominale	240-240 V
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Fréquence	50-60 Hz
Variateur de série	Oui	Tension de commande	100-240 V
Type de charge	Universel	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-400 W
Entrée de poste auxiliaire	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un bouton	Oui	Profondeur d'appareil	40.7 mm
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Utilisable avec un bouton radio	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non	Possible support IFTTT	Non
Type de montage	Support de module	Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Type de fixation	Fixation avec vis	Température d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060670832