



## Tête super affleurante à impulsion non lumineuse IP66 Osmoz composable - vert avec marquage I

REF. 0 238 19

26,73€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	0.314 dm <sup>3</sup>
Poids	150 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Têtes "super-affleurant"

- Trou de perçage Ø30 mm
- Le bouton ne dépasse que de 3 mm

##### Impulsion IP 66

- Vert marqué "I"

#### Caractéristiques Générales

##### Osmoz composables : têtes non lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1