



Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable , interrupteur , fiche 2P et cordon longueur 10m

REF. 0 622 11

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

- Baladeuse chantier IP55
- 230V - 75W maximum - Avec pince orientable - interrupteur - fiche 2P - 10A -16A et cordon longueur 10m - Classe II
- Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
- Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs
- Poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé

Recommandations / restrictions d'usages

Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	autre
Avec source lumineuse	Oui
Tension nominale	230 - 250 V
Avec commutateur	Non
Avec cordon de raccordement et prise	Oui
Avec prise CEE	Non
Classe de protection (IP)	IP55
Adapté à la puissance de la lampe	75 - 75 W
Largeur	110 mm
Longueur	262 mm