

Rallonge multiprise rotative avec 5 prises de courant Surface , parafoudre et USB Type-A+ Type-C - blanc et gris foncé

REF. 0 494 21

LEGRAND



Finition Blanc/Gris foncé



47,50 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour orienter les prises selon les besoins

- Équipée de 4 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
- Avec parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l'état du parafoudre
- Avec 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W maximum pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
- 3 types de fixation : fixé au mur (par vis non fournies), fixé par collier (non fournis) ou posé sur meuble
- Avec cordon 3G 1mm² de longueur 1,5m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971942646
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension d'alimentation	220-230 V
Type de borne	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.