

Prise DCL Modul'up à enficher sur boîte Modul'up

REF. 0 885 20

MODUL'UP

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Modul'up composable, système comprenant une boîte Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012

- Prise DCL pour boîte Modul'up - Enjoliveur affleurant Ø93mm - Blanc
- Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 100W
- DCL Conforme aux normes NF-EN 61695

Avantages

- Évolutif
- DCL dissocié de l'infrastructure
- Extraction sans outil

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

Les + utilisation

Pour pose immédiate ou différée, facilite la mise en peinture, extraction facile pour remplacement par un DCL connecté

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Modul'up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l'air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul'up appariés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire	Adaptateur de source lumineuse	Hauteur hors tout	93 mm
Couleur	Anthracite	Profondeur/longueur hors tout	50.5 mm
Nombre de conducteurs	3	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Section nominale	1.5 mm ²	Température de stockage	-10-70 °C
Largeur hors tout	93 mm	Tension d'alimentation	220-250 V
		EAN/Gencode	3414971414044