

## Prise DCL Modul'up à enficher sur boîte Modul'up

REF. 0 885 20

MODUL'UP

LEGRAND



7,94 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Modul'up composable, système comprenant une boîte Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conforme à la réglementation thermique RT 2012

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise DCL pour boîte Modul'up - Enjoliveur affleurant Ø93mm - Blanc
- Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 100W
- DCL Conforme aux normes NF-EN 61695

### Avantages

- Évolutif
- DCL dissocié de l'infrastructure
- Extraction sans outil

### Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

### Les + utilisation

Pour pose immédiate ou différée, facilite la mise en peinture, extraction facile pour remplacement par un DCL connecté

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Modul'up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l'air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul'up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée		Hauteur/profondeur	93 mm
Adaptateur de source lumineuse		Longueur	50.5 mm
Couleur	Anthracite	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Nombre de conducteurs	3	Température de stockage	-10-70 °C
Section nominale	1.5 mm <sup>2</sup>	Tension nominale (Un)	220-250 V
Largeur	93 mm	EAN/Gencode	3414971414044

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.