

## Coffret 27 modules 235x500x99mm - blanc RAL9003

REF. 0 012 26

DRIVIA

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Drivia, coffret 27 modules grande capacité parfaitement adapté à la rénovation

- Coffret 27 modules - IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Livré avec :
  - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
  - bornier phase + neutre IP2X
  - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module
- Dimensions :
  - Hauteur : 235mm
  - Largeur : 500mm
  - Epaisseur : 99mm
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

### Les + utilisation

Capot plombable avec kit de plombage référence 001389

### Recommandations / restrictions d'usages

Ne reçoit pas de porte

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type de montage	saillie	Profondeur	99 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	47.5 mm
Largeur dans les unités de partition	27	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	couvercle	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	avec échancrure	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	blanc
Hauteur	235 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	500 mm	Classe de protection (IP)	IP30
		Avec serrure	Non