

Coffret 27 modules 235x500x99mm - blanc RAL9010

REF. 0 012 26



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	19.319 dm ³
Poids	1523 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffret 27 modules

- Coffret capacité maxi
- Grande capacité parfaitement adapté à la rénovation
- Livré avec :
 - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
 - bornier phase + neutre IP 2X
 - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module
 - Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89
 - Ne reçoit pas de porte
 - Hauteur : 235 mm
 - Largeur : 500 mm
 - Epaisseur : 99 mm

Caractéristiques Générales

Cache-bornes et coffret 27 modules

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
- Classe II - IP 30 - IK 05
- Conformes aux normes NF C 61-910
- Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Blanc RAL 9003