

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 30A

REF. 4 010 10

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30A
- Fonctions :
 - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
 - protège contre les surcharges et les courts-circuits
 - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
 - plombable
- Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
- I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 30 056
- Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Caractéristique de déclenchement	Autre
Nombre de pôles (total)	4	Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Nombre de pôles protégés	3	Avec dispositif de verrouillage	Oui
Tension assignée	440 V	Degré de pollution	2
Tension d'isolation assignée Ui	4000 V	Largeur dans les unités de partition	6.5
Courant nominal assigné	30 A	Profondeur d'encastrement	51 mm
Courant de défaut nominal	0.5 A	Montage encastré	Oui
Type de courant différentiel	AC	Protection contre les déclenchements intempestifs	Non
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	2 kA	Classe de protection (IP)	IP40
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	2 kA	Section de conducteur connectable monofilaire	1-25 mm ²
Capacité de courant de choc	0.25 kA	Section de conducteur connectable multifilaire	1-16 mm ²
Type de tension	AC	EAN/Gencode	3414970311061
Fréquence	50 Hz		