



Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 30A

REF. 4 010 10

LEGRAND

325,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les courts-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30A
- Fonctions :
 - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
 - protège contre les surcharges et les courts-circuits
 - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
 - plombable
- Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
- I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 30 056
- Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles (total)	4	Caractéristique de déclenchement	Autre
Nombre de pôles protégés	3	Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Tension assignée	440 V	Avec dispositif de verrouillage	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	4000 V	Degré de pollution	2
Courant nominal assigné	30 A	Largeur dans les unités de partition	6.5
Courant de défaut nominal	0.5 A	Profondeur d'encastrement	51 mm
Type de courant différentiel	AC	Montage encastré	Oui
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	2 kA	Protection contre les déclenchements intempestifs	Non
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	2 kA	Classe de protection (IP)	IP40
Capacité de courant de choc	0.25 kA	Section de conducteur connectable monofilaire	1-25 mm ²
Type de tension	AC	Section de conducteur connectable multifilaire	1-16 mm ²
Fréquence	50 Hz	EAN/Gencode	3414970311061

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.