



Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA instantané - 30A

REF. 4 010 10

258,50€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.794 dm ³
Poids	941 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs tétrapolaires

- 250 / 440 V~

Différentiels 500 mA instantanés

- Intensité nominale : 30 A
- I réglable : 10/15/20/25/30 A
- N° Nomenclature Enedis : 69 30 056

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs de branchement Enedis - bipolaires et tétrapolaires

- Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3 à 36 kVA :
- Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation. Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
- Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie. Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs). Plombables
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant. Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance
- Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels). Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)