



Plaque ronde dooxie 1 poste finition blanc

REF. 6 009 80

DOOXIE

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque dooxie 1 poste ronde
- Finition Blanc

Avantages

Son design rond allie élégance et modernité

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

Le large choix de couleurs qu'offre la gamme dooxie déco permet d'adapter les produits de la gamme dooxie à la décoration de la pièce

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	décoré
Nombre d'unités	1	Finition de la surface	brillant
Sens de montage	horizontal et vertical	Couleur	autre
Nombre d'unités, horizontales	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Avec couvercle à charnière	Non
Avec grille de montage	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Montage encastré	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	à clipser
Adapté à un canal d'allège	Non	Largeur	100 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	100 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	10 mm
Matériau	plastique	Largeur de montage	100 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-25 - 60 °C