



Prise de courant et va-et-vient étanche Plexo pour installation en vertical livré complet pour montage en apparent anthracite

REF. 0 700 67

PLEXO

LEGRAND

33,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo, prise de courant avec interrupteur étanches complets, prêts à installer en apparent au mur, livrés avec boîtier saillie 2 postes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant 2P+T à volet 16A 250V et interrupteur ou va-et-vient 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
- Étanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
- 2 modes de câblage possibles :
 - câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
 - câblage possible avec la mécanisme déjà clipsé sur la platine
- Finition Anthracite, la nouvelle finition contemporaine
- Montage vertical

Recommandations / restrictions d'usages

- Installation en intérieur ou extérieur
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Type de prise	Broche de contact de protection
Nombre de prises de courant	1
Type de commande	Bascule/bouton
Sens de montage	Vertical
Type de fixation	Fixation avec vis
Avec éclairage	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Mode de pose	Saillie
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Anthracite
Numéro RAL (équivalent)	7016
Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Tension nominale	250 V
Intensité admissible par la prise	16 A
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	155 mm
Profondeur d'appareil	62 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antimicrobien	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

précâblé	Non
Type de connexion	Borne automatique
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Equippé de prise(s) USB	Non
Diamètre de tube pour produit saillié	16-25 mm
EAN/Gencode	3414972108911

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.