



## Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec perceur - 80A

REF. 0 155 80

**17,68€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm <sup>3</sup>
Poids	555 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

**22 x 58**

- Avec perceur
- Calibre : 80 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200