



Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm

REF. 0 319 55

COLSON

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

- Embase noire protégée ultraviolets
- A cheville standard
- Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
- Noire

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	43.5 mm
Adapté à une largeur de collier jusqu'à	9 mm
Type de fixation	Cheville enfichable
Diamètre trou de fixation	8 mm
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Polyamide
Température d'utilisation	-25-85 °C
Couleur	Noir
EAN/Gencode	3245060319557