



Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm

REF. 0 319 55

COLSON

LEGRAND

0,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

- Embase noire protégée ultraviolets
- A cheville standard
- Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
- Noire

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	43.5 mm
Adapté à une largeur de collier jusqu'à	9 mm
Type de fixation	Cheville enfichable
Diamètre trou de fixation	8 mm
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Polyamide
Température d'utilisation	-25-85 °C
Couleur	Noir
EAN/Gencode	3245060319557

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.