



Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm sans percuteur - 50A

REF. 0 153 50

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm ³
Poids	529 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

22 x 58

- Sans percuteur
- Calibre : 50 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200