

Porte vitrée pour coffret XL³800 largeur 660mm hauteur 1250mm

REF. 0 212 62

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

XL³800 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035

- Porte vitrée pour coffret de distribution XL³800
- Pour armoire :
 - hauteur 1250mm
 - largeur 660mm
- Livrée avec poignée
- Barillet interchangeable à commander séparément
- Distance entre le plastron et la porte vitrée : 63mm

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans les ERP




Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| Modèle | porte de compartiment | Finition de la surface | laqué / peint |
| Finition porte à hublot | Oui | Couleur | gris |
| Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non | Classe de protection (IP) | IP40 |
| Largeur | 1200 mm | Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Hauteur | 725 mm | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 40 °C |
| Profondeur | 60 mm | Température de stockage | -5 - 40 °C |
| Finition CEM | Non | Numéro RAL | 7035 |
| Matériau | acier | Sans halogène | Oui |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 980293 | Renvoi monobloc | 9,64 | 1 |
| 980284 | TRINGLE POUR PORTE L1750 (LOT DE 2) | 16,13 | 1 |
| 980286 | Kit Portes pour coffrets | 28,84 | 1 |
| 980287 | Poignée pour coffrets | 106,70 | 1 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.