

## Luminaire encastré rectangulaire blanc Kalank standard avec fonction ON et OFF et lampe fluo 1200lm

REF. 580 190



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Sarlam
Volume	5.767 dm <sup>3</sup>
Poids	1290 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### ON/OFF

- Peuvent être associés à 1 détecteur PIR

##### Fluo 1200 Lm

- Consommation totale : 19 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Blanc
- Standard 330x130 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Luminaires encastrés Kalank rectangulaires sans grille - fluo (flux brut)

- Classe I
- 850 °C/30 sec
- Mode de pose :
  - encastré mural
  - encastré faux-plafond
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Lieux d'application :
  - logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
  - foyers et logements étudiants / hôtellerie
  - établissements scolaires / établissements de santé
  - bâtiments tertiaires
  - établissements recevant du public