



Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x600mm - RAL7035

REF. 0 363 22

ATLANTIC

LEGRAND

297,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...voir rubrique Logiciel et Configrateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Portes internes métalliques RAL 7035

Se montent directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IP XXB

Porte réversible avec axes charnières imperdables

Verrou double barre

Acceptent les barilletts à clé et autres empreintes

Distance entre la porte du coffret et la porte interne : 59 mm

Pour coffrets hauteur : 1200 mm

Pour coffrets largeur : 600 mm

Dimensions portes hauteur x largeur : 1134 x 548 mm

Dimensions utiles portes hauteur x Largeur : 1106 x 542 mm

Caractéristiques Générales

Coffrets métal Atlantic - équipements

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)