



Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation magnétique

REF. 0 348 48

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, équipement de gestion thermique pour coffret LCS³

- Thermostat de 5°C à 60°C
- IP20 - 230V - 50 à 60Hz
- Régulation :
 - précision 0,5°C (neutre raccordé)
 - plage de commutation et de régulation : 2°C
 - contact à l'ouverture 5A, 250V~
 - contact à la fermeture 10 A, 250V~

Les + installation

Fixation magnétique

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Thermostat
Tension assignée	230 V
Courant assigné In	10 A
Plage de réglage de la température	10-60 °C
Type de montage	Autre
Finition de la fonction de commutation	Contact inverseur (NO/NC)
Avec affichage numérique	Non
EAN/Gencode	3245060348489