

Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1,25A 250V~

REF. 0 102 12

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

- Cartouche cylindrique 5x20mm
- Type F (rapide) - Corps céramique
- Calibre 1,25A - Tension 250V~
- Pouvoir de coupure 1500A
- Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de fonctionnement	autre
		Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz
Modèle	fusible en céramique	Finition du voyant indicateur	autre
Largeur hors tout	5 mm	Caractéristique de déclenchement	H
Taille	5x20 mm	Puissance de coupure	1.5 kA
Type de tension	AC	Dissipation thermique sous courant nominal	1.2 W
Profondeur/longueur hors tout	20 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Courant nominal assigné	1.25 A	Température de stockage	-40-70 °C
Tension assignée	250 V		