

## Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible - inox

REF. 0 880 61

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte de sol petit format, adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur (exemple : abord de piscine, terrasse en béton ou surélevée...)

- Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox
- Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
- Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
- A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
- Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

### Avantages

Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'une clé Allen (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)

### Les + installation

Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis à installer dans une boîte d'encastrement référence 0 880 69 ou directement dans un faux plancher

### Les + utilisation

Idéale pour un usage de longue durée en association avec son accessoire ref 088062 qui garantit une excellente étanchéité cordons branchés




### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur et extérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	Rond	Adapté à un fond rentrant	Oui
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un double fond	Oui
Avec sortie de câble dans le couvercle	Non	Installation sur du béton	Oui
Matériau du boîtier	Autre	Convient aux sols dans salles informatiques	Oui
Protection de la surface du boîtier	Chromé	Adapté à un nettoyage humide	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non	Diamètre externe	170 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Diamètre d'encastrement	152 mm
Couleur	Autre	Profondeur d'encastrement min.	65 mm
Convient pour installation en intérieur	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Convient pour une installation extérieure	Non	Sans halogène	Non
Adapté à un canal noyé	Oui	Equipé de prise(s) USB	Non
		EAN/Gencode	3414970341341

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 813 59	Plaque support de prises avec 2 vis pour boîtes de sol IP66 4 modules	15,83
9 813 60	Jeu de 2 griffes supplémentaires pour fixation de boîte de sol IP66 4 modules dans plancher technique ou béton	12,33

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.