

Module de temporisation pour DPX³1600 , DPX³-I1600 , DPX³630 ou DPX³-I630 - 400V~ 3 modules

REF. 0 261 91

DPX³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs et disjoncteurs

- Module de temporisation pour déclencheur à minimum de tension retardé (800ms)
- 400V~
- Avec LED signalant l'activation de la bobine

Les + installation

3 modules, se monte sur rail DIN

Les + utilisation

Empêche les déclenchements intempestifs en cas de microcoupures du réseau

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction de commutation	Temporisé
Temps de réglage	0.8-0.8 s
EAN/Gencode	3245060261917