



Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fil 4 scénarios - graphite

REF. 0 648 18

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Maison connectée - enjoliveurs Céliane de remplacement

- Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur
- Pour changement esthétique du produit ou maintenance
- Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
- S'associe aux mécanismes :
 - commande sans fil 4 scénarios réf. 0 677 55, 0 677 56 et 0 677 57
- Graphite

Caractéristiques générales

Maison connectée

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	bouton-poussoir d'une pièce	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	divers symboles	Couleur	anthracite
Utilisation	bouton à contact maintenu	Avec champ d'inscription	Non
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Type de fixation	à clipser	Adapté à la classe de protection (IP)	autre
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Résistance aux chocs	IK04
Matériau	plastique	Largeur	53 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Hauteur	53 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur	7.5 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Finition de la surface	mat	Température de stockage	-10 - 70 °C