

## Goulotte gaine de protection GP 40 GS dimensions 37x30x55mm

REF. 00001

LEGRAND



32,26 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Goulotte GP, pour protéger les remontées aéro-souterraines de conduits ICTA

- Goulotte GP
- Gaine de protection GP 40 GS - Dimensions 37mm x 30mm x 55mm (h x l x L) - Longueur 3m - Codets EDF 68 80 540
- Résistance aux UV - Résistance mécanique élevée: IK10 (20J)
- IK10 - acier galvanisé senzimir selon norme EN 10 327
- Conforme à la norme NF C 14-100

#### Avantages

La Goulotte de protection des remontées de câbles est conforme aux spécifications EDF HN 60 S 02

La Goulotte de protection des remontées de câbles est conforme à l'arrêté technique UTE 11-001

#### Les + installation

Se fixe sur les poteaux bois ou béton et sur les façades - Installation enterrée 0,5m minimum - Installation en saillie 2m mini

#### Les + utilisation

Cette protection garantie protège les câbles des chocs mécaniques, des UV ainsi que des rongeurs - Pour la protection des remontées aéro-souterraines sur poteaux et façades

#### Recommandations / restrictions d'usages

La goulotte de protection doit être enterrée au minimum de 50cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Longueur	3000 mm
Matériau	acier inoxydable

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*