



Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 100A - 6 modules

REF. 4 065 46

DX³

LEGRAND

582,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant le sectionnement des circuits avec possibilité de déclenchement à distance avec des auxiliaires de commande associés

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur-sectionneur à déclenchement DX³-IS - 4P 400V~
- 100A - 4 modules
- Manette rouge - Montage sur rail symétrique EN 60715
- Accepte :
 - les auxiliaires de commande et de signalisation
 - les commandes motorisées
- Catégorie d'emploi AC 22A et AC 23A (AC 22A pour 125A) suivant EN 60947-3

Les + installation

Peut s'associer avec des blocs différentiels adaptable tétrapolaires 125A

Les + utilisation

Indication visuelle de l'état réel des contacts :

- position "fermé" (voyant rouge)
- position "ouvert" (voyant vert)

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur général	Oui	Déclencheur voltmétrique en option	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Type de construction de l'appareil	Appareil complet installé dans un boîtier
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Convient pour montage au sol	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Finition de l'inverseur	Non	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	415 V	Adapté à un montage en distributeur	Oui
Tension de fonctionnement normale	48-415 V	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Courant permanent nominal (Iu)	100 A	Couleur de l'élément d'actionnement	Rouge
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V	100 A	Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Courant nominal de courte durée admissible Icw	1 kA	Verrouillable	Oui
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V	40 kW	Type de raccordement du circuit principal	Raccordement à vis
Nombre de pôles	4	Indice de protection (IP), face avant	IP20
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	3	EAN/Gencode	3245064065467
Commande motorisée en option	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.