

Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic 2 modules pour liaison stéréo de tout périphérique - noir mat

REF. 079555L

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise XLR femelle Mosaic à visser 2 modules - noir mat

- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Permet la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli,...
- Câble préconisé: 1 paire audio blindée
- Longueur de câble maxi : 50 m
- Noir finition mat

Les + installation

Boîte d'encastrement prof.50mm

Les + utilisation

Convient parfaitement à votre environnement. Conçu en harmonie avec la grande gamme de produits Mosaic.

Recommandations / restrictions d'usages

Maximum cable Longueur 50m. Recommended cable: 1 audio pair 0.14 to 0.5mm² shielded.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Type de fixation	à clipser
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Nombre de modules (construction modulaire)	2
Utilisation	XLR	Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Bague de support	Non	Serre câble	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Jacks blindés	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Boîtier blindé	Non
Direction de sortie	droit	Domino	Non
Matériau	plastique	Résistance aux chocs	IK04
Qualité du matériau	thermoplastique	Largeur d'appareil	45 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur d'encastrement	23 mm
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Couleur	noir	Température de stockage	-10 - 70 °C
Transparent	Non		