



Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section 6mm² à 35mm²

REF. 4 049 06

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

- Borne de raccordement pour produit bornes à vis
- Section de raccordement : 6mm² à 35mm²

Les + installation

S'installe à l'arrière du peigne de raccordement

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne universel ou traditionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de protection (IP)	IP00
Nombre de pôles	1	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Type de raccordement	Visser	Température de stockage	-25-70 °C
Protégé contre les contacts	Oui	Tension d'alimentation	230-400 V
Hauteur	37 mm	Sans halogène	Non
Largeur	17.5 mm	Type de borniers	Phase
Profondeur	19 mm	Capacité des bornes	6-35 mm ²
Nombres de rangées	1	Equipé d'un porte étiquette	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK00	EAN/Gencode	3245064049061