



Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section 6mm² à 35mm²

REF. 4 049 06

LEGRAND

5,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

- Borne de raccordement pour produit bornes à vis
- Section de raccordement : 6mm² à 35mm²

Les + installation

S'installe à l'arrière du peigne de raccordement

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne universel ou traditionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de protection (IP)	IP00
Nombre de pôles	1	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Type de raccordement	Visser	Température de stockage	-25-70 °C
Protégé contre les contacts	Oui	Tension d'alimentation	230-400 V
Hauteur	37 mm	Sans halogène	Non
Largeur	17.5 mm	Type de borniers	Phase
Profondeur	19 mm	Capacité des bornes	6-35 mm ²
Nombres de rangées	1	Equipé d'un porte étiquette	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK00	EAN/Gencode	3245064049061

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.