

## Support isolant VX<sup>3</sup> entraxe 75mm pour barre aluminium en C décalée en gaine à câbles profondeur 725mm et 475mm

REF. 0 373 67

XL<sup>3</sup>

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

VX<sup>3</sup>, répartition verticale optimisée, support isolant pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées pour montage dans armoires XL<sup>3</sup>4000

- Support isolant VX<sup>3</sup> 630A à 1600A entraxe 75mm
- Pour barres aluminium cuivré étamé en C décalées en gaine à câbles
- Montage vertical latéral en gaine à câbles profondeur 725mm et 475mm

### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	Traverse de montage
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
EAN/Gencode	3245060373672