



## Coffret de proximité 100A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking3

REF. 0 226 27

LEGRAND

427,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret de proximité avec interrupteur sectionneur Vistop pour la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage d'un équipement situé à distance

- Coffret de proximité 100A - IK07
- Composé :
  - d'un boîtier plastique IP65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO+NF
  - d'un bornier de terre (Viking3)
  - 2 presse-étoupe 36 P - ISO50
- 4P
- Raccordement par bornes à cage :
  - 50mm<sup>2</sup> souple
  - 70mm<sup>2</sup> rigide
- Capacité nominale des bornes de terre : 50mm<sup>2</sup>

### Les + utilisation

Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs... - Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence




### Recommandations / restrictions d'usages

Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui		
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	1
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Commande motorisée en option	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui	Commande motorisée intégrée	Non
Finition de l'inverseur	Non	Déclencheur voltmétrique en option	Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Type de construction de l'appareil appareil complet installé dans un boîtier	
Tension de fonctionnement normale	690 - 690 V	Adapté à une fixation sur sol	Non
Courant permanent nominal Iu	100 A	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Courant permanent nominal , CA-21, 400V	100 A	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Courant nominal de courte durée admissible Icw	3.5 kA	Adapté à un montage en distributeur	Non
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	55 kW	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Puissance de commutation à 400V	55 kW	Couleur de l'élément d'actionnement	rouge
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	12 kA	Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
Nombre de pôles	4	Verrouillable	Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	1	Type de raccordement du circuit principal	raccordement à vis
		Classe de protection (IP), face avant	IP65

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980275	Poignée Latérale Rouge pour Vistop 63A à 160A	34,75	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.