



Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT344662

CLASSE 100

BTICINO

479,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 Basique écran couleur 5pouces
- Avec :
 - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
 - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- Dimensions :
 - Hauteur : 165mm
 - Largeur : 164mm
 - Profondeur : 20,5mm
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
- Blanc

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation en saillie sur BUS 2 fils

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692

Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de protection (IP)	IP30
		Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Avec vidéo	Oui	Température de stockage	-10-70 °C
Technique d'installation	Système bus	Type de tension	DC
Mode de pose	Saillie	Tension nominale (Un)	18-27 V
Matériau	Plastique	Courant d'alimentation	0.010-0.25 A
Protocole d'image	PAL	Fréquence	0-0 Hz
Propriété du système d'image	Couleur	Niveau sonore	82 dB
Avec fonction mémoire	Non	Consommation en veille	10 mA
Avec secret de conversation	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Autre(s) commande(s) possible(s)	Oui	Section de câble	0.1-2.5 mm²
Mains libres	Oui	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant de fonctionnement	Non	Equipé de prise(s) USB	Oui
Peut être connecté à un smartphone	Non	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Ouvre-porte automatique	Non	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Couleur	Blanc	Mode de commande	Filaire
Type d'interface	Autre	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Arrêt automatique d'appel	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Communication interne	Oui	Nombre maximum d'écrans additionnels	63
Réglage de la tonalité d'appel	Oui	Adressable	Oui
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible	Oui	Portier avec Application mobile	Non
Réglage du volume sonore	Oui	Nombre de sonneries	16
Avec écran tactile	Non	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Largeur	164 mm	Résolution de l'écran	Autre
Hauteur	165 mm	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Profondeur	20.5 mm	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Type de caméra	Non applicable
Compatible avec Google Assistant	Non	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Objet connecté	Non
Compatible IFTTT	Non	EAN/Gencode	8005543630846
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.