



Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm² souple ou 150mm² rigide maxi

REF. 0 262 88

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoires

Bornes de raccordement

- Jeux de 4 bornes pour câble nu sans cosse 185 mm² (rigide) ou 150 mm² (souple) maxi

Caractéristiques générales

DPX™ -IS 250 - interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage

Livrés avec cache-vis

Conformes à la norme NF IEC 60947-3

Catégorie d'emploi AC 23 A

Reçoivent les auxiliaires électriques

Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage

Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles 4

Type de raccordement visser

Type de montage vis

Protégé contre les contacts Non

Hauteur 20 mm

Largeur 22 mm

Profondeur 38 mm