



## Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm<sup>2</sup> souple ou 150mm<sup>2</sup> rigide maxi

REF. 0 262 88

LEGRAND

50,45 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoires

#### Bornes de raccordement

- Jeux de 4 bornes pour câble nu sans cosse 185 mm<sup>2</sup> (rigide) ou 150 mm<sup>2</sup> (souple) maxi

#### Caractéristiques générales

#### DPX™ -IS 250 - interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage

Livrés avec cache-vis

Conformes à la norme NF IEC 60947-3

Catégorie d'emploi AC 23 A

Reçoivent les auxiliaires électriques

Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage

Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL<sup>3</sup>

#### Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX<sup>3</sup>-I

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	4
Type de raccordement	visser
Type de montage	vis
Protégé contre les contacts	Non
Hauteur	20 mm
Largeur	22 mm
Profondeur	38 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*