

## Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec poignée de transport

REF. 0 505 53

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc multiprise IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

- Bloc multiprise caoutchouc 4 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
- 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
- Avec poignée de transport
- Avec éclips de protection
- A câbler

### Avantages

Produit résistant (IK06)

Avec poignée de transport

### Les + utilisation

Bonne résistance aux chocs pour un usage à l'extérieur ou dans le garage

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage extérieur et intensif

Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm<sup>2</sup> maximum (H 07 RNF)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	rectangulaire	Couleur	noir
Nombre de prises norme française (type E)	4	Numéro RAL (équivalent)	9017
Avec dispositif on/off	Non	Transparent	Non
Interrupteur différentiel	Non	Classe de protection (IP)	IP44
Filtre anti-parasite réseau	Non	Résistance aux chocs	IK08
Protection contre les surtensions	Non	Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A	Angle de l'insert central vrillé	autre
Section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec couvercle	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	115 mm
Traitement antibactérien	Non	Hauteur hors tout	55 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur/longueur hors tout	355 mm
Finition de la surface	mat	Equipé de prise(s) USB	Non
		Objet connecté	Non