



Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm

REF. 0 801 93

BATIBOX

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

- Boîte Batibox multimatériaux multimédia 1x5 modules profondeur 50mm
- Livrée avec 1 support 5 modules pour mécanismes Mosaic (non livrés) permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (exemple : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA...)
- Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câble - Livrée avec barrette de maintien pour cordons
- Espace de rangement dédié aux cordons - Equipée d'une protection de chantier
- Dimensions : 142x142mm

Les + installation

Peut être installée par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran

Les + utilisation

Permet l'installation d'un téléviseur écran plan au mur sans cordon visible, avec raccordement direct au réseau

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Convient pour mur plein ou creux

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Autre	Traitement de surface	Non traité
Forme	Carré	Couleur	Orange
Type de construction	Boîte de jonction	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Autre	Couvercle transparent	Non
Garnissage	Autre	Fixation du couvercle	Vissé
Largeur	154 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5	Maintien de fonction	Sans
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	20-25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	Sans
Entrée de l'arrière	Non	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	12	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060801939