

Plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc

REF. 6 008 01

DOOXIE

LEGRAND



2,19 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque dooxie 1 poste carrée
- Finition Blanc

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	Blanc
		Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités	1	Transparent	Non
Sens de montage	Horizontal et vertical	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'unités, verticales	1	Résistance aux chocs	IK04
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Type de fixation	À clipser
Avec grille de montage	Non	Largeur	87 mm
Montage encastré	Oui	Hauteur	87 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Profondeur	10 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Largeur de montage	87 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-25-60 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement de surface	Non traité	EAN/Gencode	3414971019539
Finition de la surface	Brillant		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.