


## Goulotte Lina25 80x60mm - longueur 2m

REF. 0 362 16

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Lina 25, goulotte de câblage permettant d'organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l'intérieur d'une enveloppe électrique d'automatisme ou de distribution

- Goulotte Lina 25
- Bleu PVC - AFNOR2525
- Dimensions :
  - Largeur 80mm
  - Hauteur 60mm
  - Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)
  - Présenté en longueur de 2m
- Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
- Conforme à la norme EN 50085-2-3

### Les + installation

Installation position : on vertical or horizontal surface, cover facing down not permitted.

### Les + utilisation

The cover is easily fitted on the ducting either by clipping on the front or by rotating it. It can be opened without special tools.

### Recommandations / restrictions d'usages

Recommended for industrial environments without any particular constraints.

### Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur	60 mm	Sans halogène	Non
Largeur	80 mm	Auto-extinguible	Oui
Longueur	2000 mm	Flexible	Non
Distance entre les fentes	6.5 mm	Section transversale utile	4200 mm <sup>2</sup>
Largeur de fente	6 mm	Type de fixation	perforation du fond
Finition de paroi latérale	poinçonnage à trous/fentes	Avec partie supérieure	Oui
		Couleur	bleu